

cesam

Epilaction pro ■

DISPOSITIF DE PHOTO-DÉPILATION CORPS

IPL DOTÉE DES TECHNOLOGIES HR ET SHR "IN MOTION™"

**Un traitement d'épilation durable pour une peau lisse et soyeuse
par Lumière Pulsée Intense.**



DES SOLUTIONS QUI MARCHENT CONTRE LE TEMPS QUI COURT...

Épilation pro ■

LA LUMIÈRE QUI FAIT PEAU DOUCE

Épilation Pro® est un dispositif de Lumière Pulsée Intense qui permet d'éliminer les poils superflus. C'est la solution exclusive pour les hommes et les femmes qui permet d'inhiber la repousse du poil durablement en travaillant à une vitesse remarquable.

ACTION MULTIDIMENSIONNELLE ■

La Lumière Pulsée Intense est une onde électromagnétique émettant une lumière rouge qui va être absorbée par la mélanine contenue dans le poil. La lumière va être transformée en chaleur à son contact et permettre ainsi l'élimination de son bulbe sans endommager les tissus voisins. Les cellules responsables de la croissance des poils sont définitivement endommagées au point d'inhiber la repousse. L'épilation durable se produit donc par destruction thermique du follicule pileux. Ce phénomène est appelé la **photo-thermolysé sélective**.

2 SYSTÈMES D'APPLICATION, 2 PIÈCES À MAIN,
1 SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT INTÉGRÉ ■

HR MONO-MULTIPULSÉ

L'épilation à impulsion unique est efficace sur les peaux claires. Le système multipulsé, est adapté aux peaux foncées ; il est composé d'une séquence de diverses impulsions fractionnées qui permettent l'utilisation de fluences élevées assurant une protection maximale de la peau contre les dommages thermiques.

SHR PAR BALAYAGE "IN-MOTION"

La technologie innovante SHR et son procédé de flash continu permet de travailler en mouvement sur les grandes zones du corps, en toute sécurité et efficacement en évitant les zones « manquées ».

Ultra-rapide, le système SHR par balayage de Épilation Pro® permet de traiter plusieurs zones au cours de la même séance.

TECHNOLOGIE - FIABILITÉ - SÉCURITÉ ■

Des protocoles de traitement pour les professionnels de l'esthétique résultant de plus de 20 ans de recherche et d'utilisation dans le secteur médical.

BÉNÉFICES ■



ÉPILATION
DÉFINITIVE



TEMPS
OPTIMISÉ



TOUTES ZONES
DU CORPS



PHOTOTYPES
I À V



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES ■

Alimentation	100÷240 V, 50÷60 Hz
Puissance	1200 VA
Densité d'énergie (Fluence)	Jusqu'à 40 J/cm ²
HR MONO-MULTIPULSÉ	Filtres 690-1200 640-1200 Durée impulsion 1-9 ms Intervalle entre les impulsions 5-90 ms Dimension du spot 40 x 10 mm
SHR PAR BALAYAGE	Filtre 690-1200 Durée impulsion 1-8 ms Fréquence du shot 1-5 Hz Dimension du spot 55 x 15 mm
Refroidissement	Interne à eau par contact
Technologie	HR / SHR "In-Motion"
Nombre de tirs par pièce à main	400 000 tirs